


Topfroller WTR 950 Roller Jar Mill Assembling Typ WTR 950



Darstellung - WTR950 W/R mit Schutzhaube
 View - WTR 950 W/R with protection cover

Einsatz

Nass- und Trockenvermahlung verschiedensten Materialien für Laboratorien, Versuchsanlage und Kleinproduktion in Betrieben der keramischen und chemischen Industrie.

Arbeitsweise

- diskontinuierliche Vermahlung (Chargenbetrieb)
- verstellbarer Walzenabstand für verschiedene Mahltopfdurchmesser
- gleichzeitige Aufnahme von einem oder mehreren Mahltöpfen

Use

wet and dry grinding of diverse materials in laboratories, trial units and small production facilities in the ceramic and in the chemical industry.

Mode of operation

- discontinuous grinding (Batch)
- adjustable space between the rollers for various diameter of the grinding jars
- a pair of rollers can hold one or several grinding jars at the same time


- WTR 950-D** starre Drehzahl, Spannung 400 V Drehstrom, 50 Hz, einschl. Motorschutz
 single speed, Voltage 400 V AC, 50 Hz, incl. switch with motor contactor
- WTR 950-D-V** wie WTR 950-D, jedoch mit verstärkten Wellen und verstärkten Antrieb
 execution like WTR 950-D, but with the addition of strengthen shaft and drive
- WTR 950-W/R*** regelbare Drehzahl mittels Frequenzumrichter, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
 infinitely variable speed via frequency converter, Voltage 230 V AC, 50 Hz.
- WTR 950-W/R-V*** wie WTR 950-W/R, jedoch mit verstärkten Wellen und verstärkten Antrieb
 execution like WTR 950-W/R, but with the addition of strengthen shaft and drive

*Zeitschaltuhr optional für / time switch optional for

WTR 950-W/R und WTR 950-W/R-V

Typ / Type		WTR 950	WTR 950 V
max. nutzbare Walzenlänge / max. useful shaft length	mm	970	950
Wellendurchmesser / Shaft diameter	mm	50	70
Wellendrehzahl / shaft speed (50 Hz)	Upm/rpm	380	280
min/max. Topfgröße / min/max. pot size	Ømm	110/350	120/350
Mahltopf / grinding pot	Liter	10	20
Motorleistung / Motor power	kW	0.37	0.55
Abmessungen L/B/H / Dimension L/W/H	mm	1475/420/520	1450/535/520
Gewicht ca. / Weight of machine, approx.	kg	60	80
Schutzeinhausung optional für alle Ausführungen /	protection cover optional for all versions		
Abmessungen L/B/H / dimension L/W/H	mm	1475 / 615 / 720	
Gewicht ca. / weight of machine, approx.	kg	100	120

Topfroller WTR 400 Roller Jar Mill Assembling Typ WTR 400



Darstellung - mit Schutzhaube
 View - with protection cover

Einsatz

Nass- und Trockenvermahlung verschiedensten Materialien für Laboratorien, Versuchsanlage und Kleinproduktion in Betrieben der keramischen und chemischen Industrie.

Arbeitsweise

- diskontinuierliche Vermahlung (Chargenbetrieb)
- verstellbarer Walzenabstand für verschiedene Mahltopfdurchmesser
- Aufnahme von einem Mahltopf (max. 5 Liter)

Use

wet and dry grinding of diverse materials in laboratories, trial units and small production facilities in the ceramic and in the chemical industry.

Mode of operation

- discontinuous grinding (Batch)
- adjustable space between the rollers for various diameter of the grinding jars
- a pair of rollers can hold only one grinding jars

WTR 400 W/R*

regelbare Drehzahl mittels Frequenzumrichter, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
 infinitely variable speed via frequency converter, Voltage 230 V AC, 50 Hz.

*Zeitschaltuhr optional für / time switch optional for

WTR 400-W/R

Typ / Type

		WTR 400 W/R
max. nutzbare Walzenlänge / max. useful shaft length	mm	400
Wellendurchmesser / Shaft diameter	mm	30
Wellendrehzahl / Shaft speed	Upm/rpm	510 (50 Hz)
min/max. Topfgröße / min/max. pot size	Ømm	230
Mahltopf / grinding pot	Liter	5
Motorleistung / Motor power	kW	0.12
Abmessungen L/B/H / Dimension L/W/H	mm	750 / 330 / 250
Gewicht ca. / Weight of machine, approx.	kg	20

Schutzeinhausung optional

/

protection cover optional

Abmessungen L/B/H / dimension L/W/H	mm	800 / 400 / 400
Gewicht ca. / weight of machine, approx.	kg	32